

価格と性能を兼ね備えた点滴灌水チューブ

# とよドリップチューブ

## とよドリップチューブ

注意事項  
・120メッシュ以上のフィルターを必ずご使用ください。  
・設置後に通水確認を行ってください。  
・液肥を使用する場合は目詰まりする恐れがあります。  
・ご注意ください。  
・設置の際は引きずりによる損傷にご注意ください。  
・温度により伸縮します。ご注意ください。

使用圧：0.04MPa～0.1MPa  
口径：16mm  
巻長：1,000m

輸入・販売元



豊かさ実る、タネを。  
トヨタネ株式会社



オススメ!


- ・トヨタネオリジナル製品なのでお手頃価格を実現
- ・10cmピッチで89m、20cmピッチで100mの長尺均一性
- ・毎年もしくは作毎にチューブを更新する方に

## チューブスペック

内径	16mm
肉厚	0.3mm
巻長	1,000m
吐出間隔	10cm、20cmピッチ
使用圧力	0.04~0.1MPa (推奨)
吐出水量	0.7~1.2L/h (エミッター)

### 【注意事項】

- ・120メッシュ以上のフィルターを必ずご使用下さい
- ・設置後に通水確認を行って下さい
- ・液肥を使用する場合は目詰まりする恐れがあります
- ・設置の際は引きずりによる損傷にご注意下さい
- ・温度により伸縮する恐れがあります



豊かさ実る、タネを。  
トヨタネ株式会社

《お問合せ先》  
住所：愛知県豊橋市向草間町字北新切12-1  
TEL：0532-45-4137 FAX：0532-45-4494

トヨタネ とよドリップチューブ

